

	Стандартна версія	Безшумна версія
	<b>NEW!</b> VL-3500 Spot	<b>NEW!</b> VL-3000Q Spot
	VL-3000 Spot	VL-3500Q Spot
<b>Система створення кольорів</b>	Система змішування кольорів СУМ; Колесо кольорів з 6-ма фільтрами; Фільтр регулювання кольорової температури	Система змішування кольорів СУМ; Колесо кольорів з 6-ма фільтрами; Фільтр регулювання кольорової температури
<b>Гобо/ефекти</b>	Три колеса гобо ефектів: 14 позицій гобо, що можуть обертатись	Три колеса гобо ефектів: 14 позицій гобо, що можуть обертатись
<b>Диммер/строб</b>	Скляне колесо з покриттям; Роздільний механізм строб	Скляне колесо з покриттям; Роздільний механізм строб
<b>Діафрагма</b>	Так	Ні
<b>Кадрування</b>	Система кадрування з чотирма заслонками, яка може обертатись на 100°	Система кадрування з чотирма заслонками, яка може обертатись на 100°
<b>Трансфокатор</b>	Від 10° до 60°	Від 10° до 60°
<b>Rap/Tilt</b>	540°/270°	540°/270°
<b>Лампа</b>	металогалоїдна 1200 Вт.	металогалоїдна 1200 Вт.
<b>Кольорова температура</b>	6000K	6000K
<b>Світловий потік (лм)</b>	24,000	24,000
<b>Температура зовнішнього середовища</b>	Від -29° до 50°С;	від -29° до 40°С
<b>Електроживлення</b>	200-264 В, 50/60 Гц	200-264 В, 50/60 Гц
<b>Кількість каналів керування</b>	28	28
<b>Вага</b>	41 кг	43 кг



**Студія Володимирська 71**  
концентрація досвіду  
консультації ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДАЖІ МОНТАЖ СЕРВІС НАВЧАННЯ

**01023, А/С 401, Київ, Україна, вул. Володимирська, 71**

**Тел/факс: 278-21-88; 278-77-60; 278-76-74**

**e-mail: [studio@zinteco.com](mailto:studio@zinteco.com)**

**[www.zinteco.com.ua](http://www.zinteco.com.ua)**

